

Garant**Upichovacia / zapichovacia doštička, CU7025, Šírka zápichu w: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273698 1,5 |
| GTIN | 4045197719331 |
| Trieda položky | 21J |

Popis**Prevedenie:**

Lámač triesok pre malé \varnothing a zníženie reznej sily.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Šírka zápichu w | 1,5 mm |
| Tolerancia Šírka zápichu w | $\pm 0,03$ mm |
| Posuv f | 0,03 - 0,12 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | Cermet |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Hlavné použitie | P |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | CU7025 |
| Uhlový Polomer r | 0,2 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 210 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| kontinuálne | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |