

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273761 25/4 |
| GTIN | 4045197719959 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 8xw

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobku z dôvodu konštrukcie.

Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.

V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

Technický opis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Funkčná šírka L_4 | 26,5 mm |
| Šírka zápichu w | 4 mm |
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 32,5 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 51 mm |
| Skrutka | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Maximálny \varnothing | 65 mm |
| Šírka stopky b | 25 mm |
| Druh použitia | ľavé |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | áno |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Upevňovacia skrutka Typ 6 | 279815 6 |
| Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50 | 659874 50 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |