

**Garant****Synchronná nástrojová hlava na ER25, Stopka závitníka-Ø d2: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338185 10
GTIN	4062406103620
Trieda položky	31P

**Popis****Prevedenie:**

- **Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.**
- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**
- **Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Vhodné pre ľavé a pravé závit.**

**Prevedenie reklamného textu:**

- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**

**Vhodné pre:**

Synchronne upnutie ER č. 338180.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	41 mm
Stopka štvorhran	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Druh produktu	adaptér závitníka

