

Garant**Synchronná nástrojová hlava na ER32, Stopka závitníka-Ø d2: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338186 6
GTIN	4062406103637
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- **Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.**
- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**
- **Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Vhodné pre ľavé a pravé závit.**

Prevedenie reklamného textu:

- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**

Vhodné pre:

Synchronne upnutie ER č. 338180.

Technický opis

Stopka štvorhran	4,9 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	8 mm
Pre Ø stopky závitníka d ₂ DIN 374/376	M8
Pre Ø stopky závitníka d ₂ DIN 371	M5-6
Ø D ₂	25 mm

Vnútorné chladenie

áno, s max. 50 bar

Druh produktu

adaptér závitníka