

**Garant****Synchronná nástrojová hlava na ER32, Stopka závitníka-Ø d2: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338186 12
GTIN	4062406103699
Trieda položky	31P

**Popis****Prevedenie:**

- **Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.**
- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**
- **Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Vhodné pre ľavé a pravé závit.**

**Prevedenie reklamného textu:**

- **Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.**
- **Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.**

**Vhodné pre:**

Synchronne upnutie ER č. 338180.

**Technický opis**

Stopka štvorhran	9 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	37 mm
Pre Ø stopky závitníka d <sub>2</sub> DIN 371	M12
Pre Ø stopky závitníka d <sub>2</sub> DIN 374/376	M16
Ø D <sub>2</sub>	25 mm

Vnútorné chladenie

áno, s max. 50 bar

Druh produktu

adaptér závitníka