

Garant**Synchronne uchytenie, pre ER klieštiny: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338180 16
GTIN	4062406103705
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

- Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.
- Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.
- Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodné pre ľavé a pravé závit.

Prevedenie reklamného textu:

- Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchronným vretenom.
- Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.
- Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).
- Vhodné pre ľavé a pravé závit.

Vhodné pre:

Klieštinový upínač ER.

Technický opis

Vnútorné chladenie	áno, s max. 50 bar
Druh produktu	Držiak na upínacie kliešte