

HOLEX**Kompaktný kotúč D × T × H (mm), 125×6×22, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566996 280
GTIN	4045197719997
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Kompaktné kotúče z lisovaného vláknového rúna pre chladné brúsenie bez nábehových farieb.

Použitie:

Na **obrábanie, čistenie a finálnu úpravu** kútových zvarov, bodových zvarov, ťažko prístupných miest s uhlovými brúskami (Ø 125 mm) alebo brúskami na kútové zvary (Ø 150 mm).

Na uhlových brúskach bez ďalšieho príslušenstva.

Upozornenie:

Rúnové kompaktné kotúče pre plošné brúsenie nájdete pod č. 566991. Odhrotovacie a dokončovacie kotúče na použitie na stojanových brúskach nájdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.

Technický opis

Stupeň tvrdosti	mäkká
Prevedenie	3S fine
Stupeň jemnosti	jemná
Porovnanie zrnitosti	280

Ø kotúčov D	125 mm
Ø otvora H	22 mm
Šírka kotúča T	6 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	125×6×22
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Druh produktu	Kompaktný kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		