

**Garant****Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB, BT 50, Pre Ø stopky D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303129 25
GTIN	4062406105204
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- **Všetky stopky sú natvrdo presústružené.**
- **Umiestnenie závitového kolíka na kuželový záhlbník v plnom vrtáku posunutý o 0,4 mm.**
- **Pri uťahovaní sa zväčšený Ø dosadnutia upne na kontaktnú plochu.**
- **Výsledná lepšia podpera umožňuje vyššiu rýchlosť posuvu.**
- **Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm kontaktnej ploche.**

**Použitie:**

**Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.**

**Vhodné pre:**

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Náhradné skrutky č. 309907; 309908.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	45 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Pre Ø stopky D <sub>1</sub>	25 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upnutie pre vrtáky do plného

## Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50