

**Garant****Upínací trň pre frézy so závitom, SK 50, Závit M × dĺžka L1: M10X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301304 M10X50
GTIN	4062406105556
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Kónická konštrukcia.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	69 mm
Závit M	M10×50
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Vonkajší Ø D	23 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	50 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerancia IT6	10,5 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

## Príslušenstvo

Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažné čapytesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Momentové kľúče prepínateľnou račnou Maximálny ťahovací moment 200	656050 200
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závitutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapytesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažné čapytesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50

