

Garant**Nástrojový upínač pre frézy so závitom, BT 50, Závit M x dĺžka L1: M12X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303141 M12X50
GTIN	4062406106171
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky šachty sú pevne prevrátené.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802.

Technický opis

Vonkajší Ø D	24 mm
Ø otvoru D ₁ tolerancia IT6	12,5 mm
L ₂	10 mm
Závit M	M12×50
Ø D ₂	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	88 mm
Úžitková dĺžka L ₁	50 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

Príslušenstvo

Ťažný čap 90° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50	308795 50
Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50	308785 50
Ťažný čap 45° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50	308765 50
Ťažný čap 90° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50	308790 50
Ťažný čap 45° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50	308760 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388, Vhodné pre veľkosť strmého kužela: 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872), Vhodné pre veľkosť strmého kužela: 50	308820 50