

**Garant****Nástrojový upínač pre frézy so závitom, BT 50, Závit M x dĺžka L1: M10X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303141 M10X50
GTIN	4062406106157
Trieda položky	31A

**Popis**

Prevedenie:

Všetky šachty sú pevne prevrátené.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802.

**Technický opis**

Závit M	M10×50
L <sub>2</sub>	5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	50 mm
Vonkajší Ø D	23 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerancia IT6	10,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	88 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872), Vhodné pre veľkosť strmého kužeľa: 50	308820 50
Ťažný čap 45° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50	308760 50
Ťažný čap 90° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50	308795 50
Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50	308785 50
Ťažný čap 90° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 50	308790 50
Ťažný čap 45° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50	308765 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388, Vhodné pre veľkosť strmého kužeľa: 50	308830 50