

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, TiN, MF: M68X2****Date comandă**

Numărul de comandă	130025 M68X2
GTIN	4062406030452
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	66 mm
Număr caneluri de pretensionare	6
Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	50 mm
Adâncimea filetului	102 mm
Pas filet	2 mm
Pătrat coadă □	39 mm
Ø Filet	68 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea totală L	160 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,10
Standard	DIN 2184
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M68x2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5xD la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod