

**Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo FireFox®, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770515 2
GTIN	4007081056373
Trieda položky	74A

**Popis****Prevedenie:**

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Automatický proces odvíjania hneď po priložení matice slepého nitu k trňu ľahkým tlakom. Mimoriadne úsporná práca vďaka rýchlemu odvíjaniu a bleskurýchlemu procesu nastavenia. V **jednom** prístroji sú skombinované možnosti spracovania matíc slepých nitov pomocou nitovacej sily alebo zdvihom.

**Rozsah balenia:**

Dva montážne kľúče SW 24/27, 1 šesťhranný skrutkovač SW 4, 1 fľaša hydraulického oleja 100 ml, 1 nádoba s olejom na doplnenie. Nátrubok a závitový trň M4, M5, M6, M8.

**Upozornenie:**

Náhradné náustky sú k dispozícii pod č. 770516.

**Technický opis**

Hadicová prípojka	6 mm
Nastaviteľná sila sádzania, max. pri 5 bar	22000 N
pre matice slepých nitov Oceľ/hliník	M3 – M12
Sádzací zdvih nastaviteľný, max.	10 mm

Spotreba vzduchu na sádzací proces (v závislosti od závitú)	2 – 4 l
pre matice slepých nitov všetkých materiálov	M3 – M10
Hmotnosť	2,4 kg
Hadicová prípojka	1/4 palec
Druh produktu	Prístroj na nitovanie naslepo

## Príslušenstvo

Náhradná špička so závitovým trňom Typ M8	770516 M8
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M12	770516 M12
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M10	770516 M10
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M6	770516 M6
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M4	770516 M4
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M5	770516 M5
Náhradná špička so závitovým trňom Typ M3	770516 M3