

**PLANOLITH****Granitová doska Presnosť 0, Dĺžka x šírka: 1000X630mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430300 1000X630
GTIN	2050001949769
Trieda položky	46H

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Presnosť:**

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

**DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie** na kontrolu.

**Rozsah balenia:**

**Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia.** Vrátane nadstavcov v podobe oceľových gulíciek.

**Upozornenie:**

**Na vyžiadanie:** Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

**Technický opis**

Rovinnosť	0,008 mm
-----------	----------

Hrúbka	100 mm
Hmotnosť	189 kg
Počet nastavcov v podobe oceľových guľôčok	3
Norma	DIN 876
Presnosť	0 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

## Príslušenstvo

Skriňový podstavec Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka  
1000X630

431050 1000X630