

**Garant****XDLW 070308 TN, KU7710, Typ: GGG**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Trieda položky	21H

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

Utiahnite upínaciu skrutku č. 219810 maximálne s 1,5 Nm!

## Technický opis

Typ	GGG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW 070308 TN
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,58 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KU7710
Rezný materiál	Keramika
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	0,6 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,36 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	600	K
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		