



Momentový skrutkovač TorqueVario®, Maximálny ťahovací moment: 1400cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659930 1400
GTIN	4010995396909
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Číselné zobrazenie hodnoty krútiaceho momentu prostredníctvom okienkovej stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnôt v závislosti od rozsahu krútiaceho momentu). Plynule nastaviteľný krútiaci moment pomocou nastavovacieho nástroja Torque-Setter (je súčasťou dodávky). Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Presnosť $\pm 6\%$.

Použitie:

S T-rukoväťou a držiakom na 1/4-palcové bity.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Nastavovací nástroj pre č. 60 – 700: Č. 659931 veľ. 1 a pre veľ. 1400: Č. 659931 veľ. 2.

Technický opis

Ukazovateľ	analogová
Maximálny ťahovací moment	1400 cNm

Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Rozsah krútiaceho momentu	500 - 1400 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	5 - 14 Nm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Merací proces	Krútiaci moment
Hmotnosť	560 g
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Celková dĺžka L	120 mm
Séria	TorqueVario®
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	TorqueVario®-S T
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

020200 0,04-20

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

Príslušenstvo

Nastavovací nástroj Torque Setter Typ 2

659931 2