

Garant**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 16/1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 16/1,5
GTIN	4045197721112
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Šírka zápichu w	1,5 mm
Skrutka	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Odsadenie stredu L_3	7,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	16 mm
t_{\max} Vnútorne spracovanie	4,5 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	30 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 12	279815 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500