

GEDORE**Ručná ohýbačka rúrok hydraulická****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	821250
GTIN	4017981245616
Trieda položky	63M

Popis**Prevedenie:**

Na mäkké medené rúry podľa EN 1057 do 22 mm (aj tepelne izolované), ako aj presné ocelové rúry podľa EN 10305-3 (DIN 2394) do 18 × 1,5 mm. Takmer bez námahy vďaka hydraulickému pohonu. Uhol ohybu do 90°.

Rozsah balenia:

Hydraulický ohýbací nástroj, 7 ohýbacích segmentov, 3 protidržiaky, plastový box.

Technický opis

Hmotnosť	6,2 kg
Počet ohýbacích segmentov	7
Pre vonkajší Ø rúrok	10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
maximálny uhol ohýbania	90 Stupeň
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Ohýbací stroj

