

Garant**Leštiaci vejárovitý kotúč (plstený), mäkká, Ø kotúčov: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566976 125
GTIN	4045197721297
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

Plstené lamely (výška 20 mm) umiestnené vertikálne na tanieri zo sklolaminátu umožňujú maximálnu flexibilitu a chladenie pri leštení.

Použitie:

Na **leštenie ušľachtilej ocele a neželezných kovov** v kombinácii s leštiacou pastou č. 555740. Používajte pri znížených pracovných otáčkach (cca 1500 min⁻¹).

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	ploché
Výška lamiel	20 mm
Ø kotúčov	125 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy

maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Leštiaci lamelový kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE