

**Garant****Plstená leštiaca kefa Ø stopky 6 mm, Typ: ZY3020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552215 ZY3020
GTIN	4045197723055
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Plst' usporiadaná do tvaru vejára okolo stopky, viacnásobne rezaná.

**Použitie:**

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôbením sa kontúram.

**Upozornenie:**

Plstené leštiace kotúče sa musia používať v spojení **s brúsnymi a leštiacimi pastami**, ako je č. 552250 / 555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

**Technický opis**

Ø hlavy	30 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Druh produktu	Leštiace teliesko

---

**Príslušenstvo**

Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 280	552250 280
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 150	552250 150
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba DARKPINK	555740 DARKPINK
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE