

Garant**Plstený leštiaci vejár Ø stopky 6 mm, Typ: ZY3020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 552213 ZY3020 |
| GTIN | 4045197723109 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Plst' usporiadaná do tvaru vejára okolo stopky.

Použitie:

Leštenie s maximálnou flexibilitou a prispôbením sa kontúram. Následné použitie stredne tvrdého a mäkkého prevedenia umožňuje vytvárať najjemnejšie zrkadlovo-lesklé povrchy.

Upozornenie:

Plstené leštiace kotúče sa musia používať v spojení s **brúsnymi a leštiacimi pastami**, ako je č. 552250 / 555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Ø hlavy | 30 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Dĺžka hlavy | 20 mm |
| Stupeň tvrdosti | mäkká |
| Druh produktu | Leštiace teliesko |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------------|
| Blok leštiacej pastyUnipol® Farba DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Brúsna pasta SiC Zrnitosť brúsnej pasty SiC 280 | 552250 280 |
| Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE | 555740 BLUE |
| Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE | 555740 WHITE |
| Brúsna pasta SiC Zrnitosť brúsnej pasty SiC 150 | 552250 150 |