

**Technická fréza ozubenie STEEL – hrubé, HM, Typ: D1614****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547100 D1614
GTIN	4007220003008
Trieda položky	55F

**Popis****Prevedenie:**

**Inovatívna geometria zubov** umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

**Použitie:**

Optimalizované na obrábanie **oceľe a liatiny**.

**Technický opis**

Tvar	D1614
Stupeň jemnosti ozubenía	hrubý
Ozubenie skratka	STEEL
Ø hlavy	16 mm
Popis tvaru	gula
Celková dĺžka	54 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	14 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		