

**Garant****Granitová doska Presnosť 0, Dĺžka×šírka: 630X400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430190 630X400
GTIN	4045197723239
Trieda položky	41C

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (ocelové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená ocel' (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Presnosť:**

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

**DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie** na kontrolu.

**Rozsah balenia:**

**Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia.** Vrátane nastavcov v podobe ocelových gulíciek.

**Upozornenie:**

**Na vyžiadanie:** Nehrdzavejúce ocelové závitové vložky, ocelové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne ocelové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

**Technický opis**

Hrúbka	70 mm
Hmotnosť	55 kg
Rovinnosť	0,007 mm
Počet nastavcov v podobe oceľových guľôčok	3
Norma	DIN 876
Presnosť	0 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

## Príslušenstvo

Ošetrujúci prípravok na tvrdý horninu Obsah 0,5	431840 0,5
Čistiaci prostriedok na tvrdú horninu Obsah 0,5	431841 0,5
Spodný rám Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 630X400	431000 630X400