

**HOLEX****SK vkladacia stopka, SK / Unášací kužel: 50/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

**Celokalená a brúsená presne podľa stúpania.** Dlhodobá vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

Precízne vyhotovenie so stopkou so strmým kuželom a ťahovacím závitom.

**Strmý kužel podľa DIN 69871 A, časť 1** s drážkou upínača a závitom pre ťažný čap.

**Použitie:**

Na upínanie vrtacích skľučovadiel na frézovacích strojoch a vyvrtávačkách so strmým kuželom.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technický opis**

Veľkosť strmého kužela	50
Kužel vrtacieho skľučovadla DIN 238	B 16
Farebný kód pre vhodnú stopku	SK 50
Vnútorňý ťahovací závit	M24
Ø kužela D	15,733 mm
Druh produktu	Upínač vrtacieho skľučovadla

