

HOLEX**Kombinovaný upínací trň pre frézy, SK 50 A = 55, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302515 27
GTIN	4062406111106
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorňý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

S lícovacím perom – na frézy s **pozdĺžnou drážkou**, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom – na frézy s **priečnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Náhradný unášací prstenec č. 309870	27
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	33 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Celková dĺžka L	203 mm
Závit M	M24
Dĺžka frézovacieho trňa L ₃ s unášacím kolíkom	21 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27

Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Druh produktu	Upínací trň pre frézy