

Garant**Rýchlovýmenná vložka pre závitoreznú hlavu MLA, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338120 11
GTIN	4062406111984
Trieda položky	31M

Popis**Vhodné pre:**

Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov MLA s minimálnou kompenzáciou dĺžky č. 338100 – 338121.

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, pozri č. 309399– 309447.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L	17 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610	11
Rozsah upínania $\varnothing D_1$	2 - 6 mm
pre upínacie klieštiny ER	11 mm
$\varnothing d$	20 mm
pre reznú plochu	M1 – M5
Vonkajší $\varnothing D$	19 mm
maximálny ťahovací moment	20 Nm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka

