

**Garant****Vejárovitý brúsny kotúč (A) jemné brúsenie, Ø 125 mm, Zrinitosť: 120**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566345 120
GTIN	4045197722379
Trieda položky	51M

## Popis

### Prevedenie:

Tanier zo sklenej tkaniny pokrytý brúsnou tkaninou (3M 237AA Trizact™) s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého.

### Použitie:

Najmä na **zušľachtenie povrchu** tvrdých, ťažko obrábateľných materiálov, ako sú **INOX, titán, vysoko legované ocele** atď. Konštantnejšia, **reprodukovateľná finálna úprava a dlhšia životnosť** v porovnaní s brúsnymi kotúčmi s porovnateľnou zrinitosťou. Odporúčané otáčky 2100 – 3000 min<sup>-1</sup>.

## Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Zrinitosť	120
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Oxid hlinitý (A)
Skratka pre brusivo	A

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
suché	vhodný		