



Nástroj na valčekovanie EG3T-3 univerzálny, Typ upínania na stopku: S12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	291507 S12
GTIN	4060491018942
Trieda položky	29F

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.

Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).

Použitie:

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.

Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Na použitie na pozdĺžnych sústruhoch.

Vhodné pre:

Rozsah \varnothing (odporúčaný): 5 mm – 50 mm

Upozornenie:

- **Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.**
- **Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.**

Technický opis

Hroty-Odsadenie stredu	6 mm
Stopka štvorhran	12×12 mm
\varnothing valčekov	3 mm
maximálna sila valcovania	0,6 kN

Typ upínania na stopku	S12
Dĺžka previsu L _A	110 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
Druh produktu	Nástroj na valčekovanie