

Garant**Upínač 90°, valcový s VCH krátka, Typ: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239740 24
GTIN	4062406115753
Trieda položky	23A

Popis**Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym \varnothing stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	84 mm
odporúčaný ťahovací moment	25 Nm
vhodné pre \varnothing priechodného otvoru	26,21 - 32,2 mm
vhodné pre \varnothing slepého otvoru	30,21 - 40,2 mm
Stopka $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Celková dĺžka L	142 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

