

Garant**Upínač 90°, valcový s VCH dlhé, Typ: 29****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239745 29
GTIN	4062406115784
Trieda položky	23A

Popis**Prevedenie:**

Vo verzii pre NC stroje s párnym \emptyset stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v **hydraulických expanzných** alebo **vysokopresných skľučovadlách** pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Upozornenie:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Technický opis

odporúčaný ťahovací moment	35 Nm
Stopka $\emptyset D_s$ h6	32 mm
Úžitková dĺžka L_1	152,5 mm
vhodné pre \emptyset slepého otvoru	40,21 - 50 mm
vhodné pre \emptyset priechodného otvoru	32,21 - 50 mm
Celková dĺžka L	216 mm
Séria	TopCut
Vnútorne chladenie	áno
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

