

Garant**Diamantové brúsne body galvanicky D126, D, Ø hlavy: 1,6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552500 1,6
GTIN	4045197724458
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **diamantovou vrstvou**. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka **galvanickej niklovej väzbe**.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na **jemné brúsenie** otvorov, polomerov, kontúr, ako aj **odhrotovanie a zrážanie hrán**.

Pre **tvrdý kov, technickú keramiku, sivú a tvárnu liatinu, sklo, CFK/GFK**.

Odporúčaná obvodová rýchlosť: Diamant suchý 8 - 18 m/s, diamant mokry 15 - 25 m/s.

Upozornenie:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický opis

Celková dĺžka	40 mm
Popis tvaru	Valec
Ø hlavy	1,6 mm
Ø stopky	3 mm

Dĺžka hlavy	4 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný	15-20	
Plast, sklolaminát	vhodný	15-20	
Kameň	vhodný	15-20	
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		