

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M4X0,7****Date comandă**

Numărul de comandă	130015 M4X0,7
GTIN	4062406018467
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX

Clasa de toleranță	6H +0,10
Adâncimea filetului	10 mm
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	3,4 mm
Pas filet	0,7 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	4,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	63 mm
Ø Filet	4 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M4×0,7
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod