

**Brúsne teliesko jemná, SiC, Typ: KE1632****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551780 KE1632
GTIN	4027497555000
Trieda položky	56L

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsne telieska LUKAS** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku. Keramicky spojené **SiC** brúsne kolíky, zrna 80 (jemné), s vysokým samoostriacim efektom a otvorenou pórovou štruktúrou na lepšie odvádzanie pilín. Stopka Ø 6 mm, dĺžka stopky 40 mm.

**Použitie:**

Na opracovanie **hliníkových zliatin** a **mäkkých materiálov (farebných kovov)**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 25 – 40 m/s.

**Technický opis**

Stupeň jemnosti	jemná
Ø hlavy	16 mm

Dĺžka stopky	40 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	32 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Atribút Názov produktu	SiC
Druh produktu	Brúsne teliesko