

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: NO.4-40****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 NO.4-40
GTIN	4062406034313
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNC

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 40

Ø Filet: 2,85 mm

Lungimea totală L: 56 mm

Ø cozii D_s: 3,5 mm

Pătrat coadă □: 2,7 mm

Ø găurii de centrare: 2,27 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	56 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	2,85 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	2,27 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	2,7 mm

Standard	DIN 371
Adâncimea filetului	8,55 mm
Pas filet	0,635 mm
Ø cozii D _s	3,5 mm
Pasi/inch	40
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	4-40 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod