

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 13/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 13/16-12
GTIN	4062406037475
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	12
Ø Filet	20,638 mm
Adâncimea filetului	41,3 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	140 mm
Pas filet	2,117 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	18,6 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	13/16-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod