

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 5/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 5/8-24
GTIN	4062406037260
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	110 mm
Ø găurii de centrare	15 mm
Pasi/inch	24
Ø Filet	15,88 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Adâncimea filetului	47,64 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,058 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	5/8-24 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod