

Garant
Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/8-12

Date comandă

Numărul de comandă	130031 1.1/8-12
GTIN	4062406037796
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 28,575 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D_s: 22 mm

Pătrat coadă □: 18 mm

Ø găurii de centrare: 26,5 mm

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	28,575 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Pas filet	2,117 mm

Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	12
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	22 mm
Ø găurii de centrare	26,5 mm
Tip de filet	UNF-LH
Dimensiunea filetelui	1.1/8-12 UNF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod