

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1-16
GTIN	4062406037642
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 25,4 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 23,9 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	23,9 mm
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	16
Ø Filet	25,4 mm
Adâncimea filetului	76,2 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4

Pas filet	1,588 mm
Lungimea totală L	160 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	16 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod