




## Sada brúsnych teliesok jemná, AW-CER, Počet brúsnych kolíkov: 15



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	550305 15
GTIN	4007220947616
Trieda položky	55E

### Popis

#### Prevedenie:

Brúsne teliesko so **zmiešaným zrnom (AW-CER)** v **tvrdosti J**. Kombinácia s mäkkým pojivom z **bieleho ušľachtilého korundu** a **keramického, mikrokrištallického spekaného korundu** s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO).

Sortiment s vybranými brúsnyimi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

#### Použitie:

Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatin, akými sú **titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu** a aj **kalená ocel**.

Odporúčaná rezná rýchlosť 30 – 50 m/s.

#### Rozsah balenia:

Po 1 brúsnom teliesku ZY0205/ZY0306/ZY0408/ZY0510/ZY0613/ZY0816/ZY1303/ZY2006/KU03/KU06/KU08/SP0306/SP0408/SP0613/SP0816.

### Technický opis

Počet brúsnych kolíkov	15
Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	Keramické zrnó (CER)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	AW-CER
Ø stopky	3 mm
Dĺžka stopky	30 mm
Druh produktu	Brúsne teliesko