

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: NO.6-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 NO.6-32
GTIN	4062406034351
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Comandă minimă: 3 bucăți
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UNC
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 371
Pasi/inch: 32
Ø Filet: 3,51 mm
Lungimea totală L: 56 mm
Ø cozii D_s: 4 mm
Pătrat coadă □: 3 mm
Ø găurii de centrare: 2,77 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	56 mm
Ø cozii D _s	4 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	10,53 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	3,51 mm
Materialul sculei	HSS E

Standard	DIN 371
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	3 mm
Ø găurii de centrare	2,77 mm
Pasi/inch	32
Pas filet	0,794 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	6-32 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod