

**HOLEX****TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, Ø e8 DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205260 14
GTIN	4062406122492
Trieda položky	12X

**Popis****Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,18 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková dĺžka L	83 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	36 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Dĺžka britov $L_c$	26 mm
Ø rezných hrán $D_c$	14 mm
Počet zubov Z	3
Ø vôle $D_1$	13 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Posuv $f_z$ pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,2 mm
Ø stopky $D_s$	14 mm

Zaoblenie rohu $r_v$	0,32 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Frézovací profil	WR
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
PA 66	podmienene vhodný	120	N
PEEK	podmienene vhodný	100	N
Cu	vhodný	80	N
CuZn	vhodný	100	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		