

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1-20
GTIN	4062406037628
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 25,4 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24,3 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	16 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	76,2 mm
Lungimea totală L	160 mm

Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	20
Ø Filet	25,4 mm
Pas filet	1,27 mm
Ø găurii de centrare	24,3 mm
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	1-20 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod