

3M Roloc™**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), Ø 76,2 mm, prevedenie rúna: XCRS**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554057 XCRS
GTIN	30638060215419
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnyim zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa. **Stabilné hrany, extrémne vysoký úber a dlhá životnosť nástroja.** Ideálne na odstránenie okovín.

Použitie:

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Technický opis

Stupeň tvrdosti	velmi tvrdá
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Ø kotúčov	76,2 mm
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Označenie 3M	XT-DR
Brusivo	Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		