


**3M Roloc™****Kotúč na hrubé čistenie (SiC), Ø 50,8 mm, prevedenie rúna: CRS**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554056 CRS
GTIN	50048011183645
Trieda položky	53M

## Popis

**Prevedenie:**

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa. **Vysoká intenzita obrábania** pre univerzálne čistiace práce.

**Použitie:**

Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

## Technický opis

Stupeň jemnosti	extra hrubý
Ø kotúčov	50,8 mm
Označenie 3M	CR-DR
maximálne otáčky	18000 min <sup>-1</sup>
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Brusivo	Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 50,8 mm
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		