

**Garant**

**Brúsna čiapočka (špeciálny korund), Zrornosť 150, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 1626G**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553053 1626G
GTIN	4062406123208
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka **optimalizovanému spojeniu zrn.**

**Špeciálny korund (A)** s vrchným spojmom na univerzálne použitie vo výrobe nástrojov a foriem.

**Použitie:**

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky **sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

**Upozornenie:**

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

**Technický opis**

Dĺžka brúsnych čiapočiek	26 mm
odporúčané otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Tvar	G
Ø brúsnych čiapočiek	16 mm

Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo	A
Zrnitosť	150
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 150
Druh produktu	Brúsna čiapočka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		