


**3M****Kotúč na hrubé čistenie (SiC), XT-DC, Ø kotúčov: 100mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555934 100
GTIN	68410001133692
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.

**Stabilné hrany, mimoriadne vysoká rýchlosť úberu a dlhá životnosť nástroja.** Ideálne na odstránenie okovín.

### Použitie:

**Radiálne použitie** na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

## Technický opis

Ø kotúčov	100 mm
Ø otvora	13 mm
odporúčané otáčky	6000 min <sup>-1</sup>
Hrúbka	15 mm
Brusivo	Karbid kremíka (SiC)

Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	veľmi tvrdá
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	XT-DC
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienenene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1	556380 1
Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2	556380 1-2