

3M**Kotúč na hrubé čistenie (SiC), XT-DC, Ø kotúčov: 150mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555934 150
GTIN	68410001133739
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.

Stabilné hrany, mimoriadne vysoká rýchlosť úberu a dlhá životnosť nástroja. Ideálne na odstránenie okovín.

Použitie:

Radiálne použitie na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Technický opis

odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Ø kotúčov	150 mm
Ø otvora	13 mm
Hrúbka	15 mm
Brusivo	Karbid kremíka (SiC)

Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	veľmi tvrdá
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	XT-DC
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienenene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2	556380 1-2
Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1	556380 1