

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1/2-13****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1/2-13
GTIN	4062406037161
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,954 mm
Lungimea totală L	110 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Ø Filet	12,7 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	10,73 mm
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	9 mm
Pasi/inch	13
Adâncimea filetului	38,1 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	1/2-13 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod