

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1/4-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1/4-20
GTIN	4062406034603
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pasi/inch	20
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	7 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	5,5 mm
Ø găurii de centrare	5,11 mm
Pas filet	1,27 mm
Lungimea totală L	80 mm
Adâncimea filetului	19,05 mm
Ø Filet	6,35 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	1/4-20 UNC
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod