

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.6-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 NO.6-32
GTIN	4062406036591
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	56 mm
Ø Filet	3,51 mm
Pasi/inch	32
Pas filet	0,794 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	4 mm
Adâncimea filetului	10,53 mm
Pătrat coadă □	3 mm
Standard	DIN 371
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	2,77 mm
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	6-32 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod